

步入式高低温（湿热）循环试验室



步入式高低温（湿热）循环试验室

产品规格

ETZ高低温试验室		ETZ8/4010	ETZ12/4010	ETZ17/4010	ETZ22/4010	ETZ28/4010					
ECZ湿热循环试验室	型号	ECZ8/010	ECZ12/010	ECZ17/010	ECZ22/010	ECZ28/010					
ETCZ温湿热循环试验室		ETCZ8/4010	ETCZ12/4010	ETCZ17/4010	ETCZ22/4010	ETCZ28/4010					
工作室容积	m³	8.0	12.0	17.0	22.0	28.0					
工作室尺寸	高度mm	2000	2000	2250	2250	2250					
	宽度mm	2000	2000	2500	2500	2500					
	深度mm	2056	3040	3032	4016	5000					
外形尺寸（包括主机和基本框架）	高度mm	2240	2240	2490	2490	2490					
	宽度mm	2240	2240	2740	2740	2740					
	深度mm	3800	4780	4900	5880	6860					
地板承重	N/m²	30000									
温度范围（空载）	℃	ETZ系列（ 608,6010,6015,6018,408,4010,4015,4018 ） -60,-40℃ / +80℃,+100℃,+150℃+180℃（组合）									
		ECZ系列（ 08,010 ） 0℃ / +80℃,+100℃(组合）									
		ETCZ系列（ 608,6010,6015,408,4010,4015 ） -60℃,-40℃ / +80℃,+100℃,+150℃（组合）									
湿度范围	%RH	15～95（ECZ、ETCZ系列）									
露点温度范围	℃	+4～+59 / +4～+95（ECZ、ETCZ系列）									
		升降温速率（依据IEC60068—3—5）									
1级	K/min	4.5	4.5	3.7	3.7	2.7	2.7	2.1	2.1	1.7	1.7
2级	K/min	5.5	5.5	4.5	4.5	3.2	3.2	2.6	2.6	2.0	2.0
温度波动度	K	±0.1～±0.5（根据IEC60068—3—5）									
温度均匀度	K	±0.5～±3.0（根据IEC60068—3—5）									
湿度波动度	%RH	±1.0～±5.0（根据IEC60068—3—5）（ECZ、ETCZ系列）									
试验室门	mm	（单门）宽900*高1900、（双门）宽2000*高2000									
电源		AC 380 V±10%，50HZ ， 3 / N / PE									

设备特点

- 采用国际最先进的库体加工技术，现代化的设计，完美的控制能力。
- 领先的组合式全焊接安装技术工艺，永久高温高湿或高温不变形。
- 特别安全设计超温，烟雾，无风，停电排风保护功能。
- 可扩充专利设计超声波加湿系统保证超高热负载的应用范围。
- 彩色屏32位控制系统以太网E化管理，USB数据存取功能。
- 可扩充APP移动平台化管理。
- 程式负载电源4路ON/OFF输出控制，保护待测品及设备安全。
- 专利设计独特的空气循环系统为待测品提供精确性。
- 独立待测品的防凝露功能和超温，无风，烟雾保护功能。
- 可以扩展网络视频监控功能，与数据测试同步。
- 配备自动供水自带超纯过滤系统及缺水预提示功能。
- 最环保的制冷流量控制，节能省电升降温速率快。
- 行业唯一超长时间低温运行不除霜功能。
- 特有的运行模式设计，试验结束后箱体内存回温保护待测品状态。
- 控制系统设备保养时间自动提醒及故障病历软件设计功能。
- 设备可扩充远程服务功能，提供机台使用教学光碟。

选配件

- 独立传感器待测品保护装置（样品保护符合标准NE60519-2.1993）
- 直径50mm引线孔
- 压缩空气干燥过滤器
- 超声波加湿器
- 氮气辅助装置
- 水冷却系统
- 备件包
- E化管理与联网软件
- 视频监控系统
- APP移动平台化管理

标准配置

- 直径100mm侧引线孔1个
- 引线孔硅胶塞1个
- 自动供水装置
- 20L储水箱1个
- 纯水过滤器1个